


Référence : **106379**

KIT DUPLEX EZ CONNECT



- 2 BOLS DE FILTRATION À MONTER EN DUPLEX POUR UNE DOUBLE ACTION DE FILTRATION ET/OU TRAITEMENT
- ECOLOGIQUE : TÊTE ET RACCORDS SANS PLOMB
- BY-PASS EZ-120 BREVETÉ : 1 VANNE DIRECTIONNELLE 2 VOIES
- EQUERRE DE FIXATION CLIPSABLE ET CLÉ DE DESSERRAGE INCLUSES
- VIS DE DÉCOMPRESSION AVEC BUTÉE
- CERTIFICATION ACS
- CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

DESCRIPTION	SIMPLICITE : Système innovant clipsable pour une maintenance et installation rapides. - ROBUSTE : inserts et raccords en matériau de synthèse. - ECOLOGIQUE : tête et raccords sans plomb. - Composé de 2 filtres EZ CONNECT haute performance avec by-pass breveté EZ120, vanne directionnelle 2 voies et équerre de fixation double clipsable. - Pression de service 4 bars. - Débit maximum : 1,5 m ³ /h. - Perte de charge maximum 0,5 bar. - Raccordement double femelle 20/27. - Compatible avec toutes les cartouches 9"3/4.
CARACTÉRISTIQUES	• Station porte-filtre EZ Connect double bols : - Matériau Tête : Polypropylène 100% sans plomb - Vis de décompression intégrée à la tête - Débit max : 1,5 m³/h - Pression de service max : 4 bars - Pression max : 8 bars - Température max : +50°C - Dimensions : Hauteur : 300 mm - Entraxe : 120 mm - Raccordement : double Femelle 3/4" • 1 cartouche filtrante bobinée : 25 microns • 1 cartouche de traitement anti-calcaire • 1 jonction de raccordement pour montage duplex • By-Pass EZ 120 tube cuivre, avec vanne 3 voies et clapet anti-retour • Equerre de fixation clipsable et clé de desserrage incluses • Certification ACS • Conception et fabrication françaises
APPLICATIONS	• Station de filtration adaptable à toutes les installations • Pour filtrer l'eau de toute la maison
CONDITIONS D'UTILISATION	• Pression de service max : 4 bars • Débit max : 1,5 m³/h • Perte de charge maximum 0,5 bar • Raccordement double femelle 20/27
COMPATIBILITÉ	• Convient à toutes les installations • Compatible avec les cartouches de 9"3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	• Nettoyage du bol à chaque remplacement de cartouche • Durée de vie de la cartouche : 12 mois • Utilisation de la clé fournie uniquement pour le desserrage (le vissage doit être réalisé simplement à la main) • Utilisation fortement conseillée d'un réducteur de pression